

## 3M Feinstaubmaske 8835+ (FFP3 R D)





Eigenschaften: Dolomitstaubprüfung,

mit Ausatemventil , wiederverwendbar **Filtertyp**: Partikelfilter

Marke: 3M Norm: EN 149 Schutzstufe: P3











## PRODUKTBESCHREIBUNG für 3M Feinstaubmaske 8835+ (FFP3 R D)

Extrabreite Bebänderung • gepolsterter Nasenbügel • vergrößerte Filteroberfläche für längere Standzeit • zur Verwendung in mehr als einer Schicht geeignet.

**SCHUTZSTUFE:** FFP3 R D

**NORM** 

zertifiziert nach:

EN 149:2001 + A1:2009

VP: Pack à 5 Stk., Überkarton à 10 Pack

Atemschutzmasken schützen nur dann zuverlässig, wenn sie auch richtig verwendet werden – so geht's richtig.

ARTNR.
3M-8835ML



## NORMEN für 3M Feinstaubmaske 8835+ (FFP3 R D)

EN 149



## EN 149 | Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln



In der europäischen Norm EN 149 sind die Mindestanforderungen für filtrierende Halbmasken als Atemschutzgeräte zum Schutz gegen Partikeln, außer für Fluchtzwecke, festgelegt.

Der Anhang A1 der Norm beinhaltet erweiterte Tests:

Partikuläre Schadstoffe können aus festen oder flüssigen Partikeln bestehen.

Messung der Filterleistung mittels "Loading Test" zur Ermittlung der Schutzstufe FFP1, 2 oder 3:

Partikelfilterklasse	Partikelkapazität	Abscheideleistung
1	klein	bis 4-fachen MAK-Wert
2	mittel	bis 10-fachen MAK-Wert
3	groß	bis 30-fachen MAK-Wert

Eine Maske, die den "Loading Test" in ihrer Filterklasse bestanden hat, darf eine Schicht lang verwendet werden.

**NR** = nur für eine Schicht verwenden (non reusable)

Soll eine Maske wiederverwendbar sein, erfolgt eine Lagerung der beladenen Maske für 24 Std. und erneuter Prüfung.

**R** = wiederverwendbar (reusable)

Für "R-Masken" ist eine Dolomitstaubprüfung "D" verpflichtend, für "NR-Masken" ist sie optional. Masken, die die Dolomitstaubprüfung bestanden haben, zeichnen sich durch ein besonders großes Staubaufnahmevermögen aus.